

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L ₂	7,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Samlet længde L	80 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
Midterforskydning L ₃	5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Plattestørrelse	5 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	9,2 mm
ISO-kode holder	A08F SV95CR/L05
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200