

KÄRCHER**Industri støvsuger, Producentbetegnelse: IVR-L40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Artikelklasse	07D

Beskrivelse**Udførelse:**

Industri støvsuger egnet til opsugning og udskilning af **kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspåner)**.

- **Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.**
- **Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.**
- **Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.**

Industri støvsuger med 1 motor på 1,2 kW, **40 liter beholder**.

Leveringsomfang:

Med vippekørestel og tømningsslange med fyldstandsvisning. **Uden tilbehør. Passende tilbehør finder du under nr. 078524, 078529 og 078533.**

Bemærk:

En version med 100-liters beholder af rustfrit stål finder du under nr. 078522 str. IVR-L100DP i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Længde	711 mm
Luftvolumenstrøm	59 l/s

Beholdervolumen	40 l
Arbejdsstøj	71 dB(A)
Bredde	523 mm
Producentbetegnelse	IVR-L 40/12-1
Støvklasse – støvsuger	L
Støvklasse – støvsuger	L
Indvendig tilslutningsdiameter	DN50 mm
Effektforbrug	1200 W
Kabellængde	6 m
Højde	960 mm
Vægt	36 kg
Vakuum	230 mbar
Antal turbiner	1
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Spån- og væskeopsugnings-sortiment Indvendig tilslutningsdiameter DN40	078529 DN40
Spånkurv til industristøvsuger Volumen 20 l	078524 20
Reduktionsadapter Indvendig tilslutningsdiameter DN40	078533 DN40