

**KÄRCHER****Højtryksrensere, uopvarmet, Producentbetegnelse: HD615MPLUS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Artikelklasse	07C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mobil højtryksrensere med vekselstrømsmotor. Apparat med **styring via tryk-knapper**, antisoneringssystem, højtryksslange, der opbevares under tryk, så den kan drejes, og drejeligt rør i rustfrit stål. Robust aksialpumpe med tre stempler og messingcylinderhoved. Vandindgang i messing. Maksimal tilløbstemperatur 60 °C.

**EASY!Force**-højtrykspistolen udnytter højtryksstrålens tilbageslagskraft og reducerer dermed holdekræften for brugeren. Sørger for helt ny og mindre trættende arbejds komfort. Forbedret helkeramikventil. Integreret EASY!Lock-forbindelsessystem. Muliggør hurtig og enkel klargøring af tilbehøret (f.eks. dyser, stålør) med standardiserede tilslutninger.

· **Aksialpumpe med 3 stempler i hærdet rustfrit stål.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 10 m premium-højtryksslange, EASY!Force-pistol med Softgrip-indlæg, INOX-strålerør 840 mm, powerdyse og smudsfræser.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	30 kg
Pumpemængde	560 l/h

Netsikring	16 A
Producentbetegnelse	HD 6/15 M Plus *EU
Effektforbrug	3100 W
Arbejdstryk	150 bar
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Højtryksrenser