

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	5 mm
Samlet længde L	80 mm
Plattestørrelse	5 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	9,2 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Halsbredde $L_4$	6 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
ISO-kode holder	A08F SV95CR/L05
Spændehøjde $L_2$	7,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Hovedlængde $L_1$	15 mm
Nyttedybde T	3 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200