

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	19,5 mm
Spændehøjde $L_2$	15 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Hovedlængde $L_1$	36 mm
Halsbredde $L_4$	12,9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
ISO-kode holder	A16M SV95CR/L07
Midterforskydning $L_3$	11 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde $L$	150 mm
Nyttedybde $T$	5 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200