

Garant
Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 27
Spændehøjde L_2	9 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	12,5 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	100 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Hovedlængde L_1	22 mm
ISO-kode holder	A10H SV95CR/L07
Halsbredde L_4	6,8 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200