

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261306 10/07
GTIN	4045197948328
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	70 mm
Plattestørrelse	7 mm
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
ISO-kode holder	SVLCR/L 1010E07
Vendepatteskruesæt	269028 27
Skaftstørrelse	10 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200