

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	18 mm
ISO-kode holder	SVLCR/L 1212F07
Plattestørrelse	7 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Samlet længde L	80 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 200 cNm

659957 200