

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	10 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	SVVCN 1010M07
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	15 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	5 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200