

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 12/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 27
ISO-kode holder	SVVCN 1212M07
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	18 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	6 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Plattestørrelse	7 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200