

Garant**CNMM 160624, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 160624 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 10 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7035-1
Skæredybde a_p	2 - 10 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Spånbryder	SR
Hjørneradius	2,4 mm

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 160624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning