

Garant**CNMM 120416, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 120416 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 10 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	2 - 10 mm
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P

Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SR
Type	HB7035-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning