

Garant**CNMM 120416, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMM 120416 HB7020 Type: HB7020

Spånryder: SR

Skæredybde a_p : 2 - 10 mmTilspænding f : 0,4 - 1,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Spånryder	SR

Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Type	HB7020
Skæredybde a_p	2 - 10 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning