

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 8/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Skaftstørrelse	8 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
ISO-kode holder	SVVCN 0808K07
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	4 mm
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	15 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200