


Garant**SCMT 120408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120408 HB7020 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7020
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o

Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning