

Garant**SCMT 120408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120408 HB7010-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7010-1
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skæremateriale	HM
Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning