


Garant**SCMT 120404, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260748 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197948489 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

SCMT 120404 HB7035-1 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7035-1
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Spånbryder | SS |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Primær anvendelse | P |
| Skæremateriale | HM |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skærebetingelse | meget afbrudt |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,2 mm/o |

| | |
|--|------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 350 m/min |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Type | HB7035-1 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 120404 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendskærsplatte til drejning |