

**Garant****CNMG 120404 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Spånryder	WSS
Tilspænding $f$	0,15 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning