

Garant**DNMG 110408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Type	HB7020
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	WSS
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning