

Garant**DNMG 150612 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250765 HB7020
GTIN	4045197948748
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7020
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,3 - 0,45 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Spånryder	WSM
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning