


**Garant****CCMT 120404 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,15 - 0,3 mm/o
Type	HB7020
Spånbryder	WSM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning