

Garant**DNMG 150408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Type	HB7020
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning