

Garant**DNMG 150408, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	SS
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning