

Garant**DNMG 150408, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt

Spånbryder	SM
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning