

Garant**DNMG 150408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spånbryder	SM
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning