

**Garant****Båndmål, Længde: 2m**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	461900 2
GTIN	4045197949257
Artikelklasse	41H

## Beskrivelse

### Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.

For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stoptasten belagt med **2K-Haptoprene**. Glidlejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.

**Innovativ dæmper** af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet.

**Indsat aluminiumprofil** på undersiden, så båndmålet står præcist.

En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

mm-skalaindelning

## Teknisk beskrivelse

Kabinet, højde	59 mm
Båndlængde	2 m
Båndbredde	13 mm
Kabinet, længde	62 mm
Kabinet, bredde	26 mm

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

**Services**

KalibreringBåndmål Maks. længde 2 m	026240 2
-------------------------------------	----------