

Garant**Båndmål, Længde: 5m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	461900 5
GTIN	4045197949271
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.

For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stoptasten belagt med **2K-Haptoprene**. Glidlejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.

Innovativ dæmper af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet.

Indsat aluminiumprofil på undersiden, så båndmålet står præcist.

En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

mm-skalaindelning

Teknisk beskrivelse

Båndbredde	16 mm
Kabinet, højde	69 mm
Kabinet, længde	70 mm
Kabinet, bredde	30 mm
Båndlængde	5 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m	026240 5
-------------------------------------	----------