

Garant**Båndmål, Længde: 3m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	461900 3
GTIN	4045197949264
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.

For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stopasten belagt med **2K-Haptoprene**. Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.

Innovativ dæmper af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet.

Indsat aluminiumprofil på undersiden, så båndmålet står præcist.

En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

mm-skalaindelning

Teknisk beskrivelse

Båndbredde	13 mm
Båndlængde	3 m
Kabinet, bredde	26 mm
Kabinet, højde	59 mm
Kabinet, længde	62 mm

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m	026240 5
-------------------------------------	----------