

Garant**Positioneringsspændebolt, Ød1×længde l1: 20X25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Artikelklasse	31E

Beskrivelse**Fordel:**

- Ingen overbelastning af den indvendige mekanik takket være fjederforspænding, og derfor næsten ingen slitage.
- Vibrations- og svingningsdæpende.
- Selvlåsende, løsner sig ikke utilsigtet ved vibrationer.
- Høj gentagelsesnøjagtighed på $\pm 0,03$ mm.
- Flad byggehøjde.
- Enkel betjening.

Anvendelse:

Til hurtig spænding, fiksering, justering, udskiftning og sikring af emner, plader, anordninger osv.

Materiale:

Sejhærdet stål, bruneret

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	6 mm
Længde, l ₂	13,6 mm

Holdekraft	6 kN
Længde, l_3	10 mm
Nøglestørrelse $_1$	38 mm
til opspændingsplader $\pm 0,05$	20 mm
Produkttype	Spændebolt