

Garant**Positioneringsspændebolt, Ød1×længde l1: 16X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370105 16X30
GTIN	4045197943798
Artikelklasse	31E

Beskrivelse**Fordel:**

- Ingen overbelastning af den indvendige mekanik takket være fjederforspænding, og derfor næsten ingen slitage.
- Vibrations- og svingningsdæpende.
- Selvlåsende, løsner sig ikke utilsigtet ved vibrationer.
- Høj gentagelsesnøjagtighed på $\pm 0,03$ mm.
- Flad byggehøjde.
- Enkel betjening.

Anvendelse:

Til hurtig spænding, fiksering, justering, udskiftning og sikring af emner, plader, anordninger osv.

Materiale:

Sejhærdet stål, bruneret

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	6 mm
Længde, l ₃	10 mm

Nøglestørrelse ₁	30 mm
Holdekraft	5 kN
Længde, l ₂	13,6 mm
til opspændingsplader ±0,05	25 mm
Produkttype	Spændebolt