

Garant**Digital skydelære IP54 med dataudgang, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412680 300
GTIN	4045197949363
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital skydelære IP54 med dataudgang. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. Med preset (forindstilling af mål). **Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene-komponent.** Målefladerne er finslebne. Uden dybdemål.

Fordel:

- **Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene-komponent.**
- **Lang batterilevetid.**
- **Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.**
- **Nyt, moderne design.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbekyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	64 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 300 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032

TastaturinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Skrue til dybdelæreholder	412236
Afdækning til skydelære Type B	412237 B
Afdækning til skydelære Type D	412237 D