

Garant**Digital skydelære IP54 med rundt dybdemål og dataudgang, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412682 150
GTIN	4045197949370
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital skydelære IP54 med dataudgang. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. Med preset (forindstilling af mål). **Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene-komponent.** Målefladerne er finslebne.

Fordel:

- **Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene-komponent.**
- **Lang batterilevetid.**
- **Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.**
- **Nyt, moderne design.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,0005 tommer
-----------	---------------

Norm	ISO 13385
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Dybdemål	Ø 1,6
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleområde	0 - 150 mm
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	A1
Kæbelængde	40 mm
Aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
TastaturinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Skrue til dybdelæreholder	412236
Afdækning til skydelære Type D	412237 D
Afdækning til skydelære Type B	412237 B