

**Garant****Digital skydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412690 150
GTIN	4045197949387
Artikelklasse	41A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digital skydelære IP67 med dataudgang. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm talhøjde.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.

2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade.** Skydelæren er modstandsdygtig over for vand, kølemiddel, olie og støv – også med datakabel. Målefladerne er finslebne. Med preset (forindstilling af mål).

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963.

**Reservedel:**

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

**Teknisk beskrivelse**

Kalibrering	A1
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme

Kæbelængde	40 mm
Aflæsning	0,01 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Dybdemål tilgængeligt	ja
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Norm	ISO 13385
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
TastaturinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Skrue til dybdelæreholder	412236
Afdækning til skydelære Type B	412237 B

Afdækning til skydelære Type D

412237 D

Type SPRING

412240 SPRING