

**Garant****Digital dybdeskydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418682 150
GTIN	4045197949721
Artikelklasse	41A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Ekstra bro 320 mm lang nr. 418689, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	0 - 150 mm
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Tværsnit, måleskinne	16×3,5 mm
Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Antal medfølgende batterier	1
Brolængde	100 mm
Talhøjde, LCD-display	11,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Preset-funktion	ja
Automatisk slukning	ja
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

## Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

## Tilbehør

Ekstra bro, enkelt Brolængde 320 mm	418744 320
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Ekstra bro, enkelt BroLængde 180 mm	418744 180
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
TastaturinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Ekstra bro, enkelt BroLængde 260 mm	418744 260
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630
Afdækning til skydelære Type B	412237 B
Afdækning til skydelære Type D	412237 D
Skrue til dybdelæreholder	412236