



Topnøglesæt med skaft lang, Antal nøgler: 15



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622211 15
GTIN	4045197949981
Artikelklasse	62C

Beskrivelse

Udførelse:

Flerkomponent-**skaft** med komfortabelt greb og optimeret moment. **Klinge** i krom-vanadiumstål, forkromet.

Indhold:

1 stk. af hver nr. 622201: Str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 3125
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 14 mm	622201 14
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 16 mm	622201 16
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 11 mm	622201 11
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 10 mm	622201 10

Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 8 mm	622201 8
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 9 mm	622201 9
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 5,5 mm	622201 5,5
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 13 mm	622201 13
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 17 mm	622201 17
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 12 mm	622201 12
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 6 mm	622201 6
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 4,5 mm	622201 4,5
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 7 mm	622201 7
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 4 mm	622201 4
Topnøgle med skaftlang Nøglestørrelse 5 mm	622201 5