

Garant**Digital dybdeskydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418682 200
GTIN	4045197949738
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade**. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang. Med preset (forindstilling af mål).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 320 mm lang nr. 418689, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963.

Teknisk beskrivelse

Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Tværsnit, måleskinne	16x3,5 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleområde	0 - 200 mm

Brolængde	100 mm
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Preset-funktion	ja
Automatisk slukning	ja
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Ekstra bro, enkelt Brolængde 260 mm	418744 260
Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630

TastaturinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Ekstra bro, enkelt Brolængde 320 mm	418744 320
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Ekstra bro, enkelt Brolængde 180 mm	418744 180
Afdækning til skydelære Type B	412237 B
Afdækning til skydelære Type D	412237 D
Skrue til dybdelæreholder	412236