

HOLEX**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 5,4 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113005 5,4
GTIN	4045197952233
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Utførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 19,9 mm

Spånnotlængde L_c : 28 mm

Samlet længde L: 66 mm

Skaft-Ø D_s : 5,4 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/o
Samlet længde L	66 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	19,9 mm
Skaft-Ø D_s	5,4 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L_c	28 mm
Norm	DIN 1897

Nominal $\varnothing D_c$	5,4 mm
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor