

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 9,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113005 9,1
GTIN	4045197952608
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Utførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 26,35 mm

Spånnotlængde L_c : 40 mm

Samlet længde L: 84 mm

Skaft-Ø D_s : 9,1 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	40 mm
Norm	DIN 1897
Samlet længde L	84 mm
Nominel Ø D_c	9,1 mm
Skaft-Ø D_s	9,1 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	26,35 mm
Antal skær Z	2

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor