



HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 12 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113005 12
GTIN	4045197952752
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boreddybde:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 33 mm

Spånnotlængde L_c : 51 mm

Samlet længde L: 102 mm

Skaft-Ø D_s : 12 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	102 mm
Antal skær Z	2
Norm	DIN 1897
Nominel Ø D_c	12 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm

anbefalet maksimal boreddybde L_2	33 mm
Tolerance, nom. \emptyset	h8
Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/o
Spånnotlængde L_c	51 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor