



HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 8,5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113005 8,5
GTIN	4045197952547
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boreddybde:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 24,3 mm

Spånnotlængde L_c : 37 mm

Samlet længde L: 79 mm

Skaft-Ø D_s : 8,5 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	8,5 mm
Nominel Ø D_c	8,5 mm
Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boreddybde L_2	24,3 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/o

Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L _c	37 mm
Samlet længde L	79 mm
Norm	DIN 1897
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor