



## HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 7 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113005 7
GTIN	4045197952394
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

#### Anbefaling:

#### Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 23,5 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 34 mm

Samlet længde L: 74 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 7 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/o

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$	7 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/o
Samlet længde L	74 mm
Norm	DIN 1897
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	23,5 mm

Antal skær Z	2
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	34 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor