

Garant**Vandretspænder, variabel, Type: 70****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	376400 70
GTIN	4045197953322
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

Med vandret fod. Komplet sort forzinket med fuldninger. Ergonomisk tokomponentgreb. Sikring mod tab af trykskrue. Komplet med sort forzinket trykskrue.

Fordel:

Trinløs udligningsfunktion for forskellige emnehøjder. Konstante høje spændekræfter.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft	3000 N
maks. spændehøjde	60 mm
Trykskrue	M8×66 mm
automatisk højdejustering S	35 mm
Produkttype	Vandretspændere