

Garant**Vandretspænder, variabel, Type: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	376400 50
GTIN	4045197953315
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

Med vandret fod. Komplet sort forzinket med fuldninger. Ergonomisk tokomponentgreb. Sikring mod tab af trykskrue. Komplet med sort forzinket trykskrue.

Fordel:

Trinløs udligningsfunktion for forskellige emnehøjder. Konstante høje spænde kræfter.

Teknisk beskrivelse

maks. spænde højde	40 mm
Spænde kraft	3000 N
Trykskrue	M8×50 mm
automatisk højdejustering S	35 mm
Produkttype	Vandretspændere