

Garant**Universalkniv med tokomponent-greb med 3 klinger, 9 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	844920
GTIN	4045197673008
Artikelklasse	81B

Beskrivelse**Udførelse:**

Klinger i præcis metalføring, der kan skydes ind og ud, låser automatisk. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.

Slankt og ergonomisk **2-komponent-greb** til både kraftfuldt arbejde og præcise snit.

Haptoprene-overtræk med godt greb med en kerne af utrolig sejt og slagfast polypropylen.

Sikkert arbejde, da faren for at miste grebet er minimeret selv med våde eller fedtede hænder.

Klingen låses automatisk. Med 3 knækklinger (nr. 844910, stk. 10) 13 trin, **9 mm brede**.

Knivlængde uden klinge: 145 mm

Klingelængde: 80 mm

Klingebredde: 9 mm

Klingetykkelse: 0,4 mm

Antal knæktrin: 13

Teknisk beskrivelse

Klingetykkelse	0,4 mm
Klingebredde	9 mm
Antal knæktrin	13
Knivlængde uden klinge	145 mm
Klingelængde	80 mm
Produkttype	Hobbyknive

Tilbehør

Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm, 30° spids "experience" antal 10	844916 10
Skærehjælp Længde 600 mm	845360 600
Opsamlingsboks, lille	845135
Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm "multisharp" antal 10	844917 10
Opsamlingsboks	845130
Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm "multisharp" antal	844917
Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm "longlife" antal 10	844915 10
Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm, 30° spids "multisharp" antal 10	844918 10
Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm "experience" antal	844910
Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm "longlife" antal	844915
Knækklingesæt, 10 stk., 9 mm "experience" antal 10	844910 10