



Multifunktionskniv, Type: OHT



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 846170 OHT |
| GTIN | 037447031113 |
| Artikelklasse | 86E |

Beskrivelse

Udførelse:

Made in USA.

Enestående robuste, alsidige og præcise universalværktøjer. Behageligt arbejde takket være det gennemarbejdede korpus i rustfrit stål.

Funktion:

Spidstang med fjederaktivering Normal tang med fjederaktivering Udskiftelig fjederbetjent 154CM trådsaks Udskiftelig fjederbetjent 154CM trådclipper 420HC kniv 420HC kniv med bølgeformet skær Sav Selekniv Pudsestok/børsteadapter med 8-32 UNC-gevind Dåseåbner Oplukker Skruenøgle til gasflasker Krydskær vsskruetrækker Stor skruetrækker Medium skruetrækker Lille skruetrækker

- A) Alle funktioner kan låses.
- B) Spærring af tangens kæber.
- C) Funktioner tilgængelige udefra.
- D) Funktioner med enhåndsbetjening.
- E) Skala trykt på grebet.

Anvendelse:

Som universalværktøj og „en ven i nøden“, uundværlig i alle værktøjsskabe og værktøjsskasser. Gennem flere år har enhver, som gerne vil have et multi-tool, der kan betjenes med en hånd, skulle vælge mellem to muligheder: Enten kan tangen ELLER klingens åbnes med en hånd. Nu har Leatherman imidlertid kombineret de to varianter og udviklet det første multifunktionsværktøj, som kan betjenes 100 % med en hånd: Leatherman OHT. Dette unikke tool er udstyret med

affjedrede tænger og trådklippere, så den hånd, som du griber fat med, ikke trættes, selvom du griber fat flere gange. I grebene er der indgraveret symboler, der sørger for, at du hurtigt kan finde de dertilhørende værktøjer. Derudover gør seleskæreren, skruenøglen til gasflasker, adapteren til standardrensestokke og meget andet OHT til et ægte arbejdsdyr - og du har hånden fri.

Leveringsomfang:

Opbevaring i: Nylontaske

Bemærk:

Vær opmærksom på landespecifikke våbenlove! Tyskland – WaffG § 42a afsnit 1 nr. 3 tillader, at man bærer enhåndsknive beregnet udelukkende til brug i forbindelse med sit job, pleje af traditioner eller sportsudøvelse.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Antal funktioner | 16 |
| Hel længde | 115 mm |
| Vægt | 280 g |
| Klingelængde | 60 mm |
| Materiale, værktøj | 420 rustfrit stål |
| kan betjenes med én hånd | ja |
| Produkttype | Multifunktionskniv |