

**Garant****GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213555 80/8
GTIN	4045197953612
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **str. 211750 3,0** med klinge nr. **674252 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. udv. Ø D <sub>maks</sub>	92,1 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Vendepatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	50 mm
passende vendeskærsplatter	SE.T1305

passende vendeskærsplatter	XEEW1305
Antal skær Z	8
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP