

**Garant****GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213555 50/5
GTIN	4045197953469
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.

**Bemærk:**

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **str. 211750 3,0** med klinge nr. **674252 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SE.T1305
passende vendeskærsplatter	XEEW1305
Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	5
Maks. udv. Ø D <sub>maks</sub>	62,1 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm

Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0