



Højderidser med horisontalt justerbar ridsenål, Ridsehøjde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	443720 300
GTIN	4045197953445
Artikelklasse	42D

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kraftig fod med slebet ståflade. Med justerbar måleskinne med finindstilling, lup og låseskrue. Aflæsning 0,02 mm. Aflæsnings-nulværdi og opmærkningsspids er tilpasset til fodens ståflade (opmærkningsmulighed fra „0“). Tegningsmål kan dermed overføres direkte uden regnefejl. Opmærkningsnålen er **hårdmetalbestykket og kan justeres horisontalt med 140 mm** (f.eks. til vanskeligt tilgængelige steder). Slank konstruktion af opmærkningsnålen til opmærkning i smalle noter. Ergonomisk fodform forhindrer, at opmærkningsnål og hånd kolliderer.

Teknisk beskrivelse

Fodflade, længde	145 mm
Nonius	1/50 mm
Fejlgrænse	0,06 mm
Kalibrering	E1
Fodflade, bredde	105 mm

Målesøjle-tværsnit	28x9 mm
Norm	Fabriksstandard
Materiale	Specialstål, INOX
Produkttype	Højdemåler og -ridser

Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 300 mm	024630 300
----------------------------------------------------------------	------------

Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Indstillingsområde 140 mm	443730 140
---------------------------------------------------------	------------