

Garant**GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213555 63/6
GTIN	4045197953490
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug. Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **str. 211750 3,0** med klinge nr. **674252 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D _{maks}	75 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Skær-Ø D _c	63 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	SE.T1305

passende vendeskærsplatter	XEEW1305
Antal skær Z	6
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0