

Skærehoveder, Venstre, System / plattestørrelse: DM/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisholdere**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et maksimalt udhæng på $\leq 14 \times D$.

Indvendig køling: ja

System: DM

Passer til plattestørrelse L: 16 mm

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 48 mm

Midterforskydning: 25 mm

Samlet længde: 35 mm

Underlægsplade: 272670

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning	25 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	48 mm
Passende basisenhed	264910 - 264922

System	DM
Underlægsplade	279820 1
Skrue til underlagsplade	259027 3
Plattestørrelse	16 mm
Klo, skrue , O-ring	279835 2
Samlet længde	35 mm
Serie	Skærehoved
Passer til plattestørrelse L	16 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja